



## Bohrfutter mit Radialverriegelung Extra RV Kunststoffausführung, Typ: 10-3/8



### Bestelldaten

Bestellnummer	342200 10-3/8
GTIN	4019208415024
Artikelklasse	39R

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Schlüsselloses Bohrfutter mit selbsttätiger Radialverriegelung. Keine zusätzliche Verriegelung mehr nötig (besonders beim Schlagbohren).**
  - **Sehr ergonomisch, bedienungsfreundlich, 6-kant-Schlüsselhilfe.**
  - **Gute Rundlauf-Genauigkeit.**
  - **Durchbohrte Ausführung für Rechts- und Linkslauf (Gewinde M5 oder M6).**
- Mit Anfahrerschutz ausgerüstet.

### Technische Beschreibung

Spannbereich	1 - 10 mm
Bohrkopflänge geschlossen	60,9 mm
maximale Maschinenleistung	550 W
Typ	10-3/8
Außen-Ø	42,7 mm
Aufnahme	3/8-24 Zoll
Bohrkopflänge geöffnet	55 mm
Radialverriegelung	ja

Produktart

Bohrfutter schlüssellos