



Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, Form ADB, BT 40 kurz, Dorn-Ø d1: 32mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 303020 32 |
| GTIN | 4250122614210 |
| Artikelklasse | 36E |

Beschreibung

Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.
Alle Schäfte brüniert.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

Technische Beschreibung

| | |
|---|------------|
| Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 32 |
| Dorn-Ø d ₁ | 32 mm |
| passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 32 |
| Auskraglänge A-Maß | 50 mm |
| Außen-Ø D | 78 mm |
| Aufnahme | BT 40 kurz |
| Norm | DIN 6357 |
| Aufnahme-Norm | JIS B6339 |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-2 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Form | ADB |
| Kühlkanalbohrung | nicht verschließbar |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Messerkopfaufnahme |

Zubehör

| | |
|--|-----------|
| Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308806 40 |
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308760 40 |
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308765 40 |
| Spezialschlüssel für Dorn-Ø 32 mm | 309840 32 |
| Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308802 40 |
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308790 40 |
| Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308801 40 |
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308795 40 |
| Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 32 mm | 309860 32 |
| Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308785 40 |