



Zahnkranz-Bohrfutter, Typ: 10-1/2



Bestelldaten

Bestellnummer	342235 10-1/2
GTIN	4045197152978
Artikelklasse	32W

Beschreibung

Ausführung:

Schlüsselführung nicht gehärtet.

Für Rechtslauf. **Futter für Rechts- und Linkslauf** verwendbar, da mit Schraube (Linksgewinde) gesichert werden kann.

Verwendung:

Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Handbohrmaschinen, **Schlagbohrmaschinen** und Ständerbohrmaschinen.

Technische Beschreibung

Typ	10-1/2
Bohrkopflänge geschlossen	61 mm
Spannbereich	0,8 - 10 mm
Außen-Ø	33,3 mm
Aufnahme	1/2-20 Zoll
passender Zahnkranzschlüssel	S2

Produktart

Zahnkranz-Bohrfutter