



Zahnkranz-Bohrfutter Prima, Typ: 13



Bestelldaten

Bestellnummer	342215 13
GTIN	4019208018096
Artikelklasse	39R

Beschreibung

Ausführung:

Backen sind gehärtet.

Für Rechts- und Linkslauf.

Mit Bohrfutterkegel DIN 238 zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342850 oder direkt auf die Maschinenspindel.

Verwendung:

Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Handbohrmaschinen, **Schlagbohrmaschinen** und Ständerbohrmaschinen.

Technische Beschreibung

Spannbereich	1,5 - 13 mm
größter Bohrfutterkegel-Ø	15,733 mm
Bohrkopflänge geschlossen	77 mm
Typ	13
Bohrfutterkegel	B 16

Außen-Ø	42,8 mm
passender Zahnkranzschlüssel	S2
Produktart	Zahnkranz-Bohrfutter