



## Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, Form ADB, BT 40 kurz, Dorn-Ø d1: 40mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 303020 40     |
| GTIN          | 4250122614227 |
| Artikelklasse | 36E           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.  
Alle Schäfte brüniert.

#### Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802. Spezienschlüssel Nr. 309840.

### Technische Beschreibung

|   |            |
|---|------------|
| Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 40         |
| Dorn-Ø d <sub>1</sub>                           | 40 mm      |
| passender Spezienschlüssel Nr. 309840           | 40         |
| Auskraglänge A-Maß                              | 50 mm      |
| Außen-Ø D                                       | 88 mm      |
| Spann-Ø D <sub>1</sub>                          | 40 mm      |
| Aufnahme  | BT 40 kurz |
| Norm  | DIN 6357   |
| Aufnahme-Norm                                   | JIS B6339  |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Aufnahme-Norm            | ISO 7388-2                        |
| Form                     | ADB                               |
| Kühlkanalbohrung         | nicht verschließbar               |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min <sup>-1</sup> |
| Rundlaufgenauigkeit      | ≤ 5 µm                            |
| Zerspanungsstrategie     | HPC                               |
| Produktart               | Messerkopfaufnahme                |

## Zubehör

|  |           |
|--|-----------|
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40                                    | 308790 40 |
| Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308801 40 |
| Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40                                    | 308785 40 |
| Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40                  | 308806 40 |
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40                                    | 308795 40 |
| Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 40 mm   | 309860 40 |
| Spezialschlüssel für Dorn-Ø 40 mm  | 309840 40 |
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40                                    | 308765 40 |
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40                                    | 308760 40 |
| Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40                  | 308802 40 |