



Zahnkranz-Bohrfutter Prima, Typ: 10-3/8



Bestelldaten

Bestellnummer	342225 10-3/8
GTIN	4019208415789
Artikelklasse	39R

Beschreibung

Ausführung:

Backen sind gehärtet.

Für Rechtslauf. **Futter für Rechts- und Linkslauf** verwendbar, da mit Schraube (Linksgewinde) gesichert werden kann.

Verwendung:

Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Handbohrmaschinen, **Schlagbohrmaschinen** und Ständerbohrmaschinen.

Technische Beschreibung

Bohrkopflänge geschlossen	61 mm
Spannbereich	0,8 - 10 mm
Typ	10-3/8
Außen-Ø	34,5 mm
Aufnahme	3/8-24 Zoll
passender Zahnkranzschlüssel	S2

Produktart

Zahnkranz-Bohrfutter