

3M**PVC-Klebeband, Farbe: WHITE**

Bestelldaten

Bestellnummer	083636 WHITE
GTIN	2050001661432
Artikelklasse	08M

Beschreibung

Ausführung:

Das **3M™ 764i** kann für nicht-kritische Einsatzbereiche verwendet werden wie zum Beispiel für Farbmarkierungen und Bündelungen. Es ist korrosionsbeständig, flexibel, abriebbeständig, anschmiegsam, einfach anzubringen und feuchtigkeitsbeständig.

Die 3M™ Farb- und Bodenmarkierungsbänder eignen sich optimal im Bereich der Gebäudewartung und zur Verbesserung der Sicherheit in Anlagen. Die spezielle Struktur der farbigen PVC-Klebebänder hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung sowie den meisten Chemikalien stand. Einfach zu verarbeiten, sehr anschmiegsam auch auf unebenen Oberflächen.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Technische Beschreibung

Farbe	weiß
Länge	33 m
Breite	50 mm

Herstellerbezeichnung	764i
Stärke	0,125 mm
Klebebandart	einseitig
Dehnungsfähigkeit	180 %
Klebmasse	Naturkautschuk
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	12 Monat
Trägermaterial	PVC-Folie
temperaturbeständig bis	29 °C
Lagertemperatur	20 - 23 °C
Besonderheit	abriebbeständig
Besonderheit	anschmiegsam
Besonderheit	korrosionsbeständig
Besonderheit	feuchtigkeitsbeständig
Liner vorhanden	nein
Zugfestigkeit	2,28 N/mm
Klebkraft auf Stahl	0,21 N/mm
Anwendung	Bündeln
Anwendung	Markieren
Anwendung	Verschließen
Lager Luftfeuchtigkeit	50 - 60 %
Produktart	Klebeband