



Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, Form ADB, BT 50 A = 100, Dorn- Ø d1: 22mm



Bestelldaten

Bestellnummer	303045 22
GTIN	4250122616283
Artikelklasse	36E

Beschreibung

Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.
Alle Schäfte brüniert.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

Technische Beschreibung

Dorn-Ø d ₁	22 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	22
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	22
Auskraglänge A-Maß	100 mm
Außen-Ø D	48 mm
Spann-Ø D ₁	22 mm
Aufnahme	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	JIS B6339

Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme

Zubehör

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308785 50
Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 22 mm	309860 22
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308760 50
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308795 50
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 22 mm	309840 22