



ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen, ER 25, Nenn-Spann-Ø d: 15mm



Bestelldaten

Bestellnummer	308962 15
GTIN	4045197645180
Artikelklasse	32Z

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

Abgedichtete Ausführungen mit Spritzdüsen nur für Nenn-Ø.

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	15 mm
Aufnahme	ER 25
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	≤ 10 µm
Typ	429 E
Außen-Ø D	26 mm
Gesamtlänge L	34 mm
Produktart	Spannzange

