



Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, Form ADB, BT 40 kurz, Dorn-Ø d1: 22mm



Bestelldaten

Bestellnummer	303020 22
GTIN	4250122614197
Artikelklasse	36E

Beschreibung

Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.
Alle Schäfte brüniert.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	40 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	22
Dorn-Ø d ₁	22 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	22
Außen-Ø D	48 mm
Aufnahme	BT 40 kurz
Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2

Form	ADB
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme

Zubehör

Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 22 mm	309860 22
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 22 mm	309840 22
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40