

**HOLEX****ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen, ER 16, Nenn-Spann-Ø d: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	308922 10
GTIN	4045197645050
Artikelklasse	32Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

Abgedichtete Ausführungen mit Spritzdüsen nur für Nenn-Ø.

**Technische Beschreibung**

Nenn-Spann-Ø d	10 mm
Aufnahme	ER 16
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	≤ 10 µm
Typ	425 E
Außen-Ø D	17 mm
Gesamtlänge L	27,5 mm
Produktart	Spannzange

