

**ER-Spannzange, ER 25, Nenn-Spann-Ø d: 6mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 308960 6 |
| GTIN | 4045197151377 |
| Artikelklasse | 32Z |

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

Hinweis:

Spannzangen ER16, ER25 und ER32 ohne Abdichtung auch in Zollgrößen über eShop verfügbar. Die **Spann-Ø-Überbrückung** ist **jeweils bis 1 mm kleiner**, z. B. Ø 10 – 9 mm, **außer bei Ø 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm)**.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------|-------------|
| Nenn-Spann-Ø d | 6 mm |
| Aufnahme | ER 25 |
| Norm | ISO 15488-B |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm |
| Typ | 430 E |
| Außen-Ø D | 26 mm |
| Gesamtlänge L | 34 mm |
| Produktart | Spannzange |

