

**Präzisionskrepband, Breite×Länge (mm×m): 30X50****Bestelldaten**

Bestellnummer	083648 30X50
GTIN	4042448816115
Artikelklasse	08M

Beschreibung**Ausführung:**

Das **tesakrepp® 4334** besteht aus einem extra dünnem und reißfestem Papierträger. Ermöglicht eine gute Positionierbarkeit und ist für bis zu 8 Wochen im Außenbereich geeignet sowie für hochwertige **Spachtel-, Maler- und Lackiertechniken mit scharfen Lack- und Farbkanten**. Es ist auf unterschiedlichen, empfindlichen Oberflächen wie z. B. Glas, Alu, HPVC und Holz einzusetzen.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von tesa® Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Technische Beschreibung

Länge	50 m
Stärke	0,09 mm
Herstellerbezeichnung	tesakrepp® 4334
Breite	30 mm
Farbe	gelblich

Liner vorhanden	nein
Anzahl Klebebänder	1
Klebmasse	Acrylat
temperaturbeständig bis	120 °C
Besonderheit	UV-beständig
Besonderheit	beschriftbar
Besonderheit	handeinreißbar
Zugfestigkeit	0,3 N/mm
Trägermaterial	Papier
Lagertemperatur	15 - 35 °C
Lager Luftfeuchtigkeit	50 - 70 %
Dehnungsfähigkeit	4 %
Anwendung	Abdekarbeiten
Klebkraft auf Stahl	0,19 N/mm
Klebebandart	einseitig
Produktart	Klebeband