



Stirnmitnehmer-Satz im Holzkasten links, Morsekegel: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	327460 4
GTIN	4019208021256
Artikelklasse	35R

Beschreibung

Ausführung:

- **Spitzenwinkel 60°, Spannkreis-Ø 8 – 80 mm.**
- **Ein vorgespanntes, axial verstellbares Tellerfederpaket, gleicht unterschiedliche Zentrumstiefen aus.**
- **Die Spitze lässt sich problemlos nachschleifen.**

Verwendung:

Zur Aufnahme in den Spindelkonus der Drehmaschine.

Lieferumfang:

- 1 Grundkörper Nr. 327520 (für Rechts- und Linkslauf geeignet).
1 Zentrierspitze Nr. 327660, 6 mm Ø, für Mitnehmerscheibe Gr. 13 – 24.
1 Zentrierspitze Nr. 327660, 12 mm Ø, für Mitnehmerscheibe Gr. 21 – 40.
4 Mitnehmerscheiben für Arbeitsbereich Ø 13 – 100 mm (Nr. 327600 bzw. 327610: Gr. 13 – 24, 21 – 40, 33 – 64; Nr. 327640 bzw. 327650: Gr. 51 – 100).
Inklusive Holzkasten mit Platz für weitere 6 Mitnehmerscheiben und 3 Zentrierspitzen (zum Komplettieren auf Arbeitsbereich Ø 9 – 160 mm).

Hinweis:

Gegenstück zu 321750 und 321770.

Arbeitsbereich-Ø: 13 - 100 mm

Zentrierspitzen-Ø: 6 / 12 mm

Gewicht: 4,3 kg

Technische Beschreibung

Gewicht	4,3 kg
Arbeitsbereich-Ø	13 - 100 mm
Morsekegel	4
Zentrierspitzen-Ø	6 / 12 mm
Abdruckschraube	
Spitzenwinkel	Grad
Einsatzart	
stoßgedämpft	
Produktart	