

Garant**HSK-Kühlmittelrohr, für HSK: 63****Bestelldaten**

Bestellnummer	309880 63
GTIN	4045197273932
Artikelklasse	39Z

Beschreibung**Ausführung:**

Spezial-O-Ring bis 120 bar, Winkelbeweglichkeit von $\pm 1^\circ$, poliert, mit 2 Dichtringen.

Kühlmittelresistente Viton®-Dichtungen.

- **Feinpolierte Oberfläche, gehärtet und brüniert.**
- **Zwei polierte Übergangsradien.**
- **Volle Beweglichkeit durch zwei O-Ringe.**
- **Vergütete Gewindehülsen mit gewalzten, hochverdichteten Gewindeflanken.**

Beschreibung:

HSK-Kühlmittelrohr – kleines Bauteil mit großer Wirkung! Bei bis zu einigen tausend Werkzeugwechseln pro Tag ist es wichtig eine saubere und vor allem prozesssichere Schnittstelle zwischen Kühlmittelrohr und Dichtung der Maschinenspindel zu gewährleisten.

Passend für:

HSK-Werkzeugaufnahmen.

Technische Beschreibung

passend für Aufnahme	HSK 63
Ø D	12 mm
Gewinde M	M18×1
Gesamtlänge L	36,5 mm
maximaler Druck	120 bar

Winkelbeweglichkeit	±1 Grad
Oberflächenbehandlung	poliert
Produktart	Kühlmittelrohr

Zubehör

Steckschlüssel für HSK-Kühlmittelrohr für HSK 63	309890 63
--	-----------