

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120412, für Grobzerspanung, Sorte: HB7120-1

Bestelldaten

Bestellnummer	250453 HB7120-1
GTIN	4045197819710
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMM 120412 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VR

 Schnitttiefe a_p : 2 - 8 mm

 Vorschub f : 0,4 - 1,2 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 210 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	2 - 8 mm
Vorschub f	0,4 - 1,2 mm/U
Sorte	HB7120-1
Spanbrecher	VR
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 210 m/min

Eckenradius	1,2 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 120412
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen