

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250058 HB7120-1
GTIN	4045197819574
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 120404 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2,5 mmVorschub f : 0,15 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 290 m/min**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7120-1
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U

Spanbrecher	VS
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen