

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1**

Bestelldaten

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 250158 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197819628 |
| Artikelklasse | 21G |

Technische Beschreibung

| | |
|---|--------------------|
| Hauptanwendung | M |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Eckenradius | 0,8 mm |
| Schnitttiefe a_p | 0,5 - 4 mm |
| Spanbrecher | VM |
| Vorschub f | 0,1 - 0,4 mm/U |
| Sorte | HB7120-1 |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 80 - 260 m/min |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten |
| Schneidstoff | HM |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120408 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 |
| Toleranz | M |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |