

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1



Bestelldaten

Bestellnummer	250060 HB7120-1
GTIN	4045197819581
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 120408 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 290 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Spanbrecher	VS
Hauptanwendung	M
Sorte	HB7120-1
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen