

**Garant**

**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schruppbearbeitung, Sorte: HB7120-1**



## Bestelldaten

Bestellnummer	250322 HB7120-1
GTIN	4045197819666
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

CNMG 120408 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VG

Schnitttiefe  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

Vorschub  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 240 m/min

## Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	VG
Sorte	HB7120-1
Schnitttiefe $a_p$	1,5 - 6 mm
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 240 m/min

Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen