

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160612, für Schrubbearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250336 HB7120-1
GTIN	4045197819697
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMG 160612 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VG

Schnitttiefe  $a_p$ : 1,5 - 6 mmVorschub  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 240 m/min**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub $f$	0,25 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Eckenradius	1,2 mm
Schnitttiefe $a_p$	1,5 - 6 mm

Sorte	HB7120-1
Spanbrecher	VG
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160612
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen