

Fräserdornring, schmal, Innen-Ø×Stärke b1: 40X0,04mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	309920 40X0,04
GTIN	4045197306999
Artikelklasse	37D

Beschreibung**Ausführung:**

0,03 bis 1 mm breit. Aus gehärtetem Bandstahl geschnitten. Die Abweichung von der Breite b₁ und deren Parallelität ist abhängig von der Toleranz des Ausgangshalbzeuges nach DIN 1544.

Technische Beschreibung

Stärke b ₁	0,04 mm
Außen-Ø	54 mm
Innen-Ø	40 mm
Ausführung	schmal
Norm	DIN 2084
Produktart	Fräserdorn-Ring