

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251226 HB7140-1
GTIN	4045197820655
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

SNMG 120412 HB7140-1 Eckenradius: 1,2 mm  
Sorte: HB7140-1  
Spanbrecher: VM  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	VM
Sorte	HB7140-1
Eckenradius	1,2 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120412
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen