

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	251952 HB7140-1
GTIN	4045197820808
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 060404 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	VS
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 260 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U

Sorte	HB7140-1
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen