

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251544 HB7140-1
GTIN	4045197820754
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TN.G 160408 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mmVorschub f : 0,2 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Spanbrecher	VM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Hauptanwendung	M

Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7140-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen