

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080412, für Schruppbearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	252210 HB7140-1
GTIN	4045197820907
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 080412 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VG

Schnitttiefe a_p : 1,5 - 6 mm

Vorschub f : 0,25 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 40 - 180 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	1,2 mm
Spanbrecher	VG
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	40 - 180 m/min
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Sorte	HB7140-1

Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080412
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen