

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1



Bestelldaten

Bestellnummer	252068 HB7120-1
GTIN	4045197820174
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WN.G 080404 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Sorte	HB7120-1
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	kontinuierlich

Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	VM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen