

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260152 HB7120-1
GTIN	4045197817204
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 09T308 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 260 m/min**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Spanbrecher	VM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Sorte	HB7120-1
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 m/min

Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen