

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251142 HB7140-1
GTIN	4045197820617
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

SNMG 120404 HB7140-1 Eckenradius: 0,4 mm

Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,3 - 2 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 260 m/min**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7140-1
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2 mm
Spanbrecher	VS
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U

Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 260 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen