

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251962 HB7120-1
GTIN	4045197820136
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 080404 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 290 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Sorte	HB7120-1
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VS
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen