

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	251432 HB7120-1
GTIN	4045197820037
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Spanbrecher	VS
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7120-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen