

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 110404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250752 HB7140-1
GTIN	4045197820488
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DN.G 110404 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mmVorschub f : 0,2 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7140-1
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	VM
Hauptanwendung	M

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen