

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1



Bestelldaten

Bestellnummer	251144 HB7140-1
GTIN	4045197820624
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMG 120408 HB7140-1 Eckenradius: 0,8 mm
 Sorte: HB7140-1
 Spanbrecher: VS
 Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm
 Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Sorte	HB7140-1
Spanbrecher	VS
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 260 m/min

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen