

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251434 HB7120-1
GTIN	4045197820044
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

TNMG 160408 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VS

 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

 Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 90 - 290 m/min

**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	VS
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2 mm
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	M
Sorte	HB7120-1

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen