

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1

Bestelldaten

Bestellnummer	251964 HB7120-1
GTIN	4045197820143
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 080408 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 290 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7120-1
Spanbrecher	VS
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	M

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen