

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251434 HB7140-1
GTIN	4045197820730
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TNMG 160408 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 260 m/min**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	M
Sorte	HB7140-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 260 m/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS

Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen