

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250152 HB7140-1
GTIN	4045197818690
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 09T308 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Sorte	HB7140-1
Spanbrecher	VM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Hauptanwendung	M

Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen