

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251802 HB7140-1
GTIN	4045197820785
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VN.G 160404 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Spanbrecher	VM
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7140-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen