

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	252062 HB7140-1
GTIN	4045197820846
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WN.G 060404 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Sorte	HB7140-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	VM
Hauptanwendung	M

Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen