

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für Schruppbearbeitung, Sorte: HB7140-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250862 HB7140-1
GTIN	4045197820464
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DNMG 150608 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VG

 Schnitttiefe  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

 Vorschub  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 210 m/min

**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	VG
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 210 m/min
Hauptanwendung	M
Vorschub $f$	0,25 - 0,6 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	1,5 - 6 mm

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7140-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen