

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251804 HB7120-1
GTIN	4045197820105
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VN.G 160408 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 4 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 260 m/min**Technische Beschreibung**

Vorschub $f$	0,1 - 0,5 mm/U
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7120-1
Spanbrecher	VM
Schnittbedingung	kontinuierlich

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen