

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120408, für Grobzerspanung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250452 HB7140-1
GTIN	4045197820396
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMM 120408 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VR

Schnitttiefe  $a_p$ : 2 - 8 mmVorschub  $f$ : 0,2 - 0,8 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 40 - 180 m/min**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe $a_p$	2 - 8 mm
Vorschub $f$	0,2 - 0,8 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	40 - 180 m/min
Spanbrecher	VR
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	M

Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7140-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen