

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120412, für Grobzerspanung, Sorte: HB7140-1

Bestelldaten

Bestellnummer	250453 HB7140-1
GTIN	4045197820402
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMM 120412 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VR

Schnitttiefe a_p : 2 - 8 mm

Vorschub f : 0,2 - 0,8 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 40 - 180 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	VR
Sorte	HB7140-1
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	40 - 180 m/min
Vorschub f	0,2 - 0,8 mm/U
Schnitttiefe a_p	2 - 8 mm

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	1,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 120412
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen