

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251952 HB7120-1
GTIN	4045197820112
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Spanbrecher	VS
Sorte	HB7120-1
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060404

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen