

Fräserdornring, schmal, Innen-Ø×Stärke b1: 16X0,04mm**Bestelldaten**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 309920 16X0,04 |
| GTIN | 4045197306630 |
| Artikelklasse | 37D |

Beschreibung**Ausführung:**

0,03 bis 1 mm breit. Aus gehärtetem Bandstahl geschnitten. Die Abweichung von der Breite b₁ und deren Parallelität ist abhängig von der Toleranz des Ausgangshalbzeuges nach DIN 1544.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Stärke b ₁ | 0,04 mm |
| Außen-Ø | 25 mm |
| Innen-Ø | 16 mm |
| Ausführung | schmal |
| Norm | DIN 2084 |
| Produktart | Fräserdorn-Ring |