

Fräserdornring, schmal, Innen-Ø×Stärke b1: 27X0,05mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	309920 27X0,05
GTIN	4045197306821
Artikelklasse	37D

Beschreibung**Ausführung:**

0,03 bis 1 mm breit. Aus gehärtetem Bandstahl geschnitten. Die Abweichung von der Breite b₁ und deren Parallelität ist abhängig von der Toleranz des Ausgangshalbzeuges nach DIN 1544.

Technische Beschreibung

Stärke b ₁	0,05 mm
Außen-Ø	39 mm
Innen-Ø	27 mm
Ausführung	schmal
Norm	DIN 2084
Produktart	Fräserdorn-Ring