

Garant
Kurzbohrfutter Form AD, BT 40, Spannbereich: 2,5-16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	303170 2,5-16
GTIN	
Artikelklasse	31B

Beschreibung
Ausführung:

Für Rechts- und Linkslauf.

Lieferumfang:

Inklusive **Spannschlüssel**.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810 – 308830.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	87,9 mm
Spannbereich	2,5 - 16 mm
Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220	TX25
Außen-Ø D	50 mm
Aufnahme	BT 40
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	AD
Innenkühlung	ja, mit max. 50 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 18000 min ⁻¹

Rundlaufgenauigkeit	≤ 30 µm
Produktart	Kurzbohrfutter

Zubehör

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40