

Fräserdornring, schmal, Innen-Ø×Stärke b1: 40X0,6mm**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 309920 40X0,6 |
| GTIN | 4045197307057 |
| Artikelklasse | 37D |

Beschreibung**Ausführung:**

0,03 bis 1 mm breit. Aus gehärtetem Bandstahl geschnitten. Die Abweichung von der Breite b₁ und deren Parallelität ist abhängig von der Toleranz des Ausgangshalbzeuges nach DIN 1544.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Stärke b ₁ | 0,6 mm |
| Außen-Ø | 54 mm |
| Innen-Ø | 40 mm |
| Ausführung | schmal |
| Norm | DIN 2084 |
| Produktart | Fräserdorn-Ring |