

Garant**Kurzbohrfutter Form ADB, BT 40, Spannbereich: 0,5-16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	303175 0,5-16
GTIN	4045197584380
Artikelklasse	31B

Beschreibung**Ausführung:**

Für Rechts- und Linkslauf.
Rundlaufgenauigkeit $\leq 20 \mu\text{m}$.
Mit Innenkühlung bis max. 50 bar.

Lieferumfang:

Inklusive **Spannschlüssel**.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

Auskräglänge A-Maß	98 mm
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425	SW 6
Spannbereich	0,5 - 16 mm
Außen-Ø D	57 mm
Aufnahme	BT 40
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Innenkühlung	ja, mit max. 50 bar

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 20 µm
Produktart	Kurzbohrfutter

Zubehör

Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff Sechskant 6 mm	627481 6
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40