

Garant**Kurzbohrfutter Form ADB, BT 50, Spannbereich: 0,5-16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	303176 0,5-16
GTIN	4045197584397
Artikelklasse	31B

Beschreibung**Ausführung:**

Für Rechts- und Linkslauf.
Rundlaufgenauigkeit $\leq 20 \mu\text{m}$.
Mit Innenkühlung bis max. 50 bar.

Lieferumfang:

Inklusive **Spannschlüssel**.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

Auskräglänge A-Maß	110 mm
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425	SW 6
Spannbereich	0,5 - 16 mm
Außen-Ø D	57 mm
Aufnahme	BT 50
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Innenkühlung	ja, mit max. 50 bar

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 20 µm
Produktart	Kurzbohrfutter

Zubehör

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308795 50
6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff Sechskant 6 mm	627481 6
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308785 50
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 50	308820 50
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308760 50
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50